

**Garant****Barre d'alésage HSS, Gauche, Porte-à-faux / plaquette: 46/S4mm****Données de commande**

N° commande	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Classe d'article	21V

**Description technique**

Déport $L_3$	3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{min}$	5,78 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Code ISO porte-outils	AH05X SCLDR/LS4
Taille plaquette	4 mm
Longueur totale L	65 mm
Hauteur de serrage $L_2$	4,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
$\varnothing$ queue $D_s$	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200