

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Porte-à-faux / plaquette: 66/S4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 268706 66/S4 |
| GTIN | 4045197591975 |
| Classe d'article | 21V |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 10 |
| Taille plaquette | 4 mm |
| Plaquette adaptée | CDCT S4010. |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 9,05 mm |
| Code ISO porte-outils | AH08H SCLDR/LS4 |
| Déport L_3 | 4,5 mm |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Hauteur de serrage L_2 | 7,49 mm |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Ø queue D_s | 8 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D |
| Type d'outils | HSS |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6 | 674248 TX6 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 10 | 269028 10 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm | 659957 200 |