

duMONT**Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 20-25****Données de commande**

N° commande	290400 20-25
GTIN	662600445010
Classe d'article	29J

Description**Exécution:**

Assortiment de broches à pousser **HSS** 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 20F1; 22F1; 25F1

1 douille de chaque 290415: Type F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Remarque(s):

- **Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.**
- **Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.**
- **PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).**

Description technique

Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		

Accessoires

Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 25F1	290405 25F1
Douille de guidagepour alésage H7 Ø douille 75F1 mm	290415 75F1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 20F1	290405 20F1
Douille de guidagepour alésage H7 Ø douille 90F1 mm	290415 90F1
Douille de guidagepour alésage H7 Ø douille 70F1 mm	290415 70F1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 22F1	290405 22F1
Douille de guidagepour alésage H7 Ø douille 80F1 mm	290415 80F1