

LOCTITE**Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 542**

Données de commande

N° commande	083321 542
GTIN	5010266542348
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Produit d'étanchéité pour raccords hydrauliques et pneumatiques avec filetage à pas fin.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M26

Référence fabricant	LOCTITE 542
Couple initial de décollement min.	15 Nm
Utilisable après	3 h
Base chimique	Ester de diméthacrylate
Maniabilité après	30 min
Viscosité dynamique	400 - 800 mPas
Ecart maximal	0,2 mm
Plage de températures	-55 - 150 °C
Couleur	brun
Température de stockage	8 - 21 °C
pour matériau	Métal
pour applications	Raccords filetés à pas fin
pour applications	Raccords vissés
Contenance	50 ml
Forme	liquide
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,08 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité