

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 46/S4mm****Données de commande**

N° commande	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Classe d'article	21V

**Description technique**

Déport $L_3$	3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{min}$	5,78 mm
Code ISO porte-outils	AH05X SCLDR/LS4
Taille plaquette	4 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	65 mm
Hauteur de serrage $L_2$	4,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
$\varnothing$ queue $D_s$	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200