

LOCTITE**Frein filet, 50 ml, Référence fabricant: 290**

Données de commande

N° commande	083301 290
GTIN	4058093009031
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Frein filet liquide.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal.

Serrage moyen – Desserrage encore possible avec un outil normal.

Serrage très fort – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Pour petites vis jusqu'à M6 et pour le freinage ultérieur de vis.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Description technique

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M6
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation

Référence fabricant	LOCTITE 290
Couple initial de décollement min.	10 Nm
Base chimique	Ester de diméthacrylate
Forme	liquide
pour matériau	Métal
pour applications	Jointoyage
pour applications	Freins-filets
pour applications	Porosité des cordons de soudure
pour applications	Porosité des pièces en fonte et en métal fritté
pour applications	Vissages prémontés
Température de stockage	8 - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	29 mois
Contenance	50 ml
Propriété	Capillarité élevée
Propriété	étanche
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant aux vibrations
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	empêche le grippage
Couleur	Vert
Point d'éclair	93,3 °C
Plage de températures	-55 - 150 °C
Utilisable après	3 h
Maniabilité après	20 min
Viscosité dynamique	20 - 55 mPas
Démontage	uniquement par chauffage
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,07 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml

Type de produit

Freins-filets

AccessoiresPompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage
Pour taille de récipient 50 ml

083344 50