

duMONT**Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 2-3****Données de commande**

N° commande	290400 2-3
GTIN	662600444976
Classe d'article	29J

Description**Exécution:**

Assortiment de broches à pousser **HSS** 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 2A; 3A

1 douille de chaque 290415: Type A:

6; 8; 10

Remarque(s):

- **Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.**
- **Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.**
- **PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).**

Description technique

Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		

Accessoires

Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 10A mm	290415 10A
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 2A	290405 2A
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 8A mm	290415 8A
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 3A	290405 3A
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 6A mm	290415 6A