

duMONT**Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 4-8****Données de commande**

N° commande	290400 4-8
GTIN	662600444983
Classe d'article	29J

Description**Exécution:**

Assortiment de broches à pousser **HSS** 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

1 douille de chaque 290415: Type B1:

12; 14; 15; 16;

Type C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Remarque(s):

- **Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.**
- **Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.**
- **PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).**

Description technique

Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		

Accessoires

Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 28C1 mm	290415 28C1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 18C1 mm	290415 18C1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 6C1	290405 6C1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 22C1 mm	290415 22C1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 24C1 mm	290415 24C1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 30C1 mm	290415 30C1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 16B1 mm	290415 16B1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 14B1 mm	290415 14B1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 19C1 mm	290415 19C1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 8C1	290405 8C1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 20C1 mm	290415 20C1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 5B1	290405 5B1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 25C1 mm	290415 25C1

Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 15B1 mm	290415 15B1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 12B1 mm	290415 12B1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 4B1	290405 4B1