

Garant
Mandrin de frettage 3°, SA 40 A = 120, Ø serrage D1: 12mm


Données de commande

N° commande	302356 12
GTIN	4045197480071
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Modèle très étroit (profil 3°).**

Utilisation:

- **En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.**
- **Applications nécessitant un encombrement réduit.**
- **Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806. Clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835. Rallonges pour mandrins de frettage 302410, réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210 – 304450.

Remarque(s):

Aucun réglage de longueur possible!

Description technique

Ø serrage D ₁	12 mm
Longueur de col cote A	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	SA 40 A = 120
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 40	354225 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1