

**duMONT****Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 10-14****Données de commande**

N° commande	290400 10-14
GTIN	662600444990
Classe d'article	29J

**Description****Exécution:**

Assortiment de broches à pousser **HSS** 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

**Contenu:**

1 broche de chaque 290405: 10D1; 12D1; 14D1

1 douille de chaque 290415: Type D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

**Remarque(s):**

- **Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.**
- **Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.**
- **PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).**

**Description technique**

Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		

## Accessoires

Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 36D1 mm	290415 36D1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 40D1 mm	290415 40D1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 50D1 mm	290415 50D1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 45D1 mm	290415 45D1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 12D1	290405 12D1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 38D1 mm	290415 38D1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 32D1 mm	290415 32D1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 35D1 mm	290415 35D1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 10D1	290405 10D1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 14D1	290405 14D1