

**Garant****Mandrin de frettage, SA 50 A = 160, Ø serrage D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	302310 25
GTIN	4045197288769
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

**Description technique**

Longueur de col cote A	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	25 mm
Ø ext. D	53 mm
Support	SA 50 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 50	354225 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50

Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 20-32 mm	354240 20-32
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 22,1-32 mm	354235 22,1-32