

duMONT**Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 16-18****Données de commande**

N° commande	290400 16-18
GTIN	662600445003
Classe d'article	29J

Description**Exécution:**

Assortiment de broches à pousser **HSS** 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 16E1; 18E1

1 douille de chaque 290415: Type E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

Remarque(s):

- **Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.**
- **Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.**
- **PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).**

Description technique

Type d'outils	HSS
Type de produit	Outils à brocher

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		

Accessoires

Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 55E1 mm	290415 55E1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 16E1	290405 16E1
Broche à pousser HSSAjustement JS9 Type 18E1	290405 18E1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 60E1 mm	290415 60E1
Douille de guidage pour alésage H7 Ø douille 65E1 mm	290415 65E1