

Garant
Mandrin MicroClamp cylindrique, L = 80, Queue cylindrique, Type: 0,2-3

Données de commande

N° commande	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Classe d'article	31H

Description
Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche
- Concentricité $\leq 0,005$ mm.
- Couple transmissible: 7 Nm.
- Vitesse de rotation admissible 60000 tr/min.
- Utilisation par le côté.
- Couple de serrage admissible 2 Nm.
- Plage de serrage 0,2 – 3,4 mm.

Livraison:

Avec clé de serrage à poignée transversale réf. 2.

Description technique

Ø plage de serrage D_1	0,2 - 3,4 mm
Queue Ø d	16 mm
Ø D_2	12 mm
Ø ext. D	19 mm
Tolérance de queue	h6
Support	Queue cylindrique
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Micro-mandrin

