



## Rallonge hydraulique, L = 150 mm, Ø de queue d / Ø de serrage D: 20/12mm



### Données de commande

N° commande	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Classe d'article	33W

### Description

#### Exécution:

Avec réglage axial de la longueur. Modulable grâce à l'utilisation de douilles intermédiaires.

#### Utilisation:

Convient aux mandrins expansibles hydrauliques et à pinces.

#### Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302187.

### Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Queue Ø d	20 mm
L <sub>1</sub>	46 mm
Course de réglage V	10 mm
Filetage M	M 10×1
Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
Ø ext. D	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Attribut des noms de produit	L = 150 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins expansibles hydrauliques

## Accessoires

Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 6 mm	302140 6
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 3 mm	302140 3
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 4 mm	302140 4
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 3 mm	302135 3
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 6 mm	302135 6
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 8 mm	302135 8
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 4 mm	302135 4
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 8 mm	302140 8
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 5 mm	302140 5
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 5 mm	302135 5