



Rallonge hydraulique, L = 150 mm, Ø de queue d / Ø de serrage D: 20/20mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302375 20/20 |
| GTIN | 2050001740953 |
| Classe d'article | 33W |

Description

Exécution:

Avec réglage axial de la longueur. Modulable grâce à l'utilisation de douilles intermédiaires.

Utilisation:

Convient aux mandrins expansibles hydrauliques et à pinces.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302187.

Description technique

| | |
|------------------------------|--|
| Course de réglage V | 10 mm |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Queue Ø d | 20 mm |
| Ø serrage D ₁ | 20 mm |
| L ₁ | 51 mm |
| Filetage M | M16X1 |
| Ø ext. D | 31,5 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Attribut des noms de produit | L = 150 mm |
| Type de produit | Accessoires pour mandrins expansibles hydrauliques |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 8 mm | 302160 8 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 10 mm | 302160 10 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 6 mm | 302160 6 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 14 mm | 302160 14 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 4 mm | 302155 4 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 12 mm | 302155 12 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 6 mm | 302155 6 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 16 mm | 302160 16 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 3 mm | 302155 3 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 16 mm | 302155 16 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 5 mm | 302155 5 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 14 mm | 302155 14 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 5 mm | 302160 5 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 4 mm | 302160 4 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 3 mm | 302160 3 |
| Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 12 mm | 302160 12 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 10 mm | 302155 10 |
| Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 8 mm | 302155 8 |