

Garant**Mandrin MicroClamp cylindrique, L = 100, Type: 0,2-6****Données de commande**

N° commande	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Classe d'article	31H

Description**Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Concentricité $\leq 0,005$ mm.
- Couple transmissible: 7 Nm.
- Vitesse de rotation admissible 60000 tr/min.
- Utilisation par le côté.
- Couple de serrage admissible 2 Nm.
- Plage de serrage 0,2 – 6,4 mm.

Livraison:

Avec clé de serrage à poignée transversale réf. 2.

Description technique

$\varnothing D_2$	16 mm
\varnothing plage de serrage D_1	0,2 - 6,4 mm
Queue $\varnothing d$	20 mm
\varnothing ext. D	25 mm
Tolérance de queue	h6
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Micro-mandrin

