



Rallonge hydraulique, L = 150 mm, Ø de queue d / Ø de serrage D: 32/20mm



Données de commande

N° commande	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

Avec réglage axial de la longueur. Modulable grâce à l'utilisation de douilles intermédiaires.

Utilisation:

Convient aux mandrins expansibles hydrauliques et à pinces.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302187.

Description technique

Filetage M	M16X1
Longueur de col cote A	90 mm
Queue Ø d	32 mm
Course de réglage V	10 mm
L ₁	51 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Ø ext. D	31,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Attribut des noms de produit	L = 150 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins expansibles hydrauliques

Accessoires

Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 16 mm	302175 16
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 18 mm	302175 18
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 25 mm	302175 25
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 16 mm	302180 16
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 10 mm	302180 10
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 14 mm	302175 14
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 18 mm	302180 18
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 8 mm	302180 8
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 12 mm	302175 12
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 6 mm	302180 6
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 20 mm	302180 20
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 6 mm	302175 6
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 12 mm	302180 12
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 10 mm	302175 10
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 20 mm	302175 20
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 14 mm	302180 14
Douille de réduction fendueétanche Ø serrage D1 25 mm	302180 25
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 8 mm	302175 8