

**LOCTITE.****Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 586**

## Données de commande

N° commande	083321 586
GTIN	4058093009055
Classe d'article	04L

## Description

### Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

### Utilisation:

Durcissement lent, pour **raccords en cuivre et en laiton**.

### Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

## Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M50
Référence fabricant	LOCTITE 586

Couple initial de décollement min.	15 Nm
Utilisable après	6 h
Pour tailles de filetages en pouces	2 pouce
Température de stockage	8 - 21 °C
Point d'éclair	100 °C
Couleur	Rouge
Ecart maximal	0,15 mm
Viscosité dynamique	4000 - 6000 mPas
Maniabilité après	120 min
pour matériau	Cuivre
pour matériau	Laiton
pour matériau	Métallurgie
Forme	liquide
Plage de températures	-55 - 150 °C
Contenance	50 ml
Base chimique	Ester de diméthacrylate
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Démontage	uniquement par chauffage
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité