

Garant
Barre d'alésage carbure monobloc, Gauche, Porte-à-faux / plaquette: 85/S4mm

Données de commande

N° commande	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Classe d'article	21V

Description technique

Taille plaquette	4 mm
Déport L_3	4,5 mm
Code ISO porte-outils	E08K SCLDR/LS4
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
\varnothing pré-perçage min. D_{min}	9,05 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
\varnothing queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200