

**Garant****Barre d'alésage, carbure, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 85/06mm****Données de commande**

N° commande	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Classe d'article	21V

**Description technique**

Déport $L_3$	8,15 mm
Code ISO porte-outils	E10K SGLCR/L06
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	13,54 mm
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 11
Plaquette adaptée	GCCT 06020.
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9,5 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Jeu de vis pour plaquettes Type 11	269028 11
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200