

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 65/S5mm****Données de commande**

N° commande	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Classe d'article	21V

**Description technique**

Largeur de collet L <sub>4</sub>	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 6
Taille plaquette	5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	GPCT S5010.
Code ISO porte-outils	AH0712H SGLPR/LS5
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	9,15 mm
Déport L <sub>3</sub>	5,6 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11,15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500