

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 50/07mm****Données de commande**

N° commande	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Classe d'article	21V

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 12
Déport L_3	3,71 mm
Plaquette adaptée	TDAT 07010.
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	7,06 mm
Code ISO porte-outils	AH06X STLDR/L07
Longueur totale L	75 mm
Hauteur de serrage L_2	5,54 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 12	269028 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500