

Garant**Barre d'alésage carbure monobloc, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette:
75/07mm****Données de commande**

N° commande	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Classe d'article	21V

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 12
Déport L_3	3,71 mm
Code ISO porte-outils	E06J STLDR/L07
Plaquette adaptée	TDAT 07010.
Taille plaquette	7 mm
\varnothing pré-perçage min. D_{min}	7,06 mm
Longueur totale L	110 mm
Hauteur de serrage L_2	5,54 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
\varnothing queue D_s	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 12

269028 12

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500