

**Garant****Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 66/S5mm****Données de commande**

N° commande	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Classe d'article	21V

**Description technique**

Déport $L_3$	6,4 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	10,72 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 6
Longueur de tête $L_1$	32 mm
Largeur de collet $L_4$	8 mm
Taille plaquette	5 mm
Plaquette adaptée	GPCT S5010.
Code ISO porte-outils	AH0812H SGLPR/LS5
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11,15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500