

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 66/07mm****Données de commande**

N° commande	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Classe d'article	21V

Description technique

Plaquette adaptée	TDAT 07010.
Déport L_3	4,8 mm
Code ISO porte-outils	AH08H STLDR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 12
Taille plaquette	7 mm
\varnothing pré-perçage min. D_{min}	9,14 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
\varnothing queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 12	269028 12
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
