

Garant**Barre d'alésage carbure monobloc, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 60/S4mm****Données de commande**

N° commande	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Classe d'article	21V

Description technique

Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	E04G SCLDR/LS4
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Déport L ₃	2,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	4,57 mm
Longueur totale L	90 mm
Hauteur de serrage L ₂	3,58 mm
Angle d'attaque κ	97 degré
Ø queue D _s	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 10

269028 10

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200