

LOCTITE**Produit d'étanchéité pour filets, stick, 19 g, ID fabricant: 561**

Données de commande

N° commande	083311 561
GTIN	5010266383019
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Sticks de consistance pâteuse, économiques à l'usage; ne coulent pas.

Utilisation:

Amélioration de l'adhérence des ventouses.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Couple initial de décollement min.	2 Nm
Référence fabricant	LOCTITE 561
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Utilisable après	24 h
pour matériau	Métal
pour applications	Maintenance
Maniabilité après	60 min
Couleur	blanc
Forme	semi-solide
Température de stockage	8 - 28 °C
Base chimique	Ester de méthacrylate
Plage de températures	-55 - 150 °C
Contenance	19 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	48 mois
Classe de résistance	Faible
Densité	1,14 g/cm ³
Attribut des noms de produit	19 g
Type de produit	Produits d'étanchéité