

**Garant****Barre d'alésage carbure monobloc, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette:  
85/07mm****Données de commande**

N° commande	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Classe d'article	21V

**Description technique**

Taille plaquette	7 mm
Déport $L_3$	4,8 mm
Code ISO porte-outils	E08K STLDR/L07
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	9,14 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 12
Plaquette adaptée	TDAT 07010.
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	7,49 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 12

269028 12

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500