

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 65/S5mm****Données de commande**

N° commande	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Classe d'article	21V

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	10,72 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 6
Code ISO porte-outils	AH0812H SGSPR/LS5
Plaquette adaptée	GPCT S5010.
Taille plaquette	5 mm
Longueur de tête L_1	32 mm
Déport L_3	6,4 mm
Largeur de collet L_4	8 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	11,15 mm
Angle d'attaque κ	45 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500