



### Meuleuse d'angle électrique CG, filetage M14, pour Ø disques 125 mm, avec verrouillage anti-redémarrage, avec poignée antivibrations



#### Données de commande

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 077111 7222936 |
| GTIN             | 4014586901503  |
| Classe d'article | 03F            |

#### Description

##### Exécution:

**FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.**

- Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
- Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
- Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).
- Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.

##### Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

#### Description technique

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Référence fabricant           | CG10-125     |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui          |
| Particularité                 | Modèle court |

## Fiche technique

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée              | 1000 W                  |
| Vibrations maximales suivant EN | 8,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Prof. de tronçonnage max.       | 35 mm                   |
| Tension                         | 230 V                   |
| Poids                           | 2,1 kg                  |
| Ø disque max.                   | 125 mm                  |
| Fréquence secteur               | 50 Hz                   |
| Vitesse de rotation max.        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Type de produit                 | Meuleuses d'angle       |