

**Garant**
**Barre d'alésage carbure monobloc, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 65/S4mm**

**Données de commande**

N° commande	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Classe d'article	21V

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	5,94 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Déport $L_3$	3 mm
Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	E05H SCLDR/LS4
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage $L_2$	4,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 10

269028 10

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200