

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 50/07mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 268816 50/07 |
| GTIN | 4045197592101 |
| Classe d'article | 21V |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 12 |
| Déport L ₃ | 3,71 mm |
| Code ISO porte-outils | AH06X STLDR/L07 |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 7,06 mm |
| Taille plaquette | 7 mm |
| Plaquette adaptée | TDAT 07010. |
| Longueur totale L | 75 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 5,54 mm |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D |
| Type d'outils | HSS |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6 | 674248 TX6 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 12 | 269028 12 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |