



### Pinces de serrage ER, ER 16, Ø serrage nominal d: 7mm



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308923 7      |
| GTIN             | 4069515023863 |
| Classe d'article | 32Z           |

#### Description

##### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

##### Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

#### Description technique

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Support                    | ER 16            |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm          |
| Type                       | 426 E            |
| Ø ext. D                   | 17 mm            |
| Longueur totale L          | 27,5 mm          |
| Type de produit            | Pince de serrage |