

**Pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 16, Ø serrage nominal d: 9mm****Données de commande**

N° commande	308924 9
GTIN	4069515023962
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

Description technique

Support	ER 16
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	$\leq 10 \mu\text{m}$
Type	425 E
Ø ext. D	16,7 mm
Longueur totale L	27,5 mm
Type de produit	Pince de serrage