

**Pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 16, Ø serrage nominal d: 8mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308924 8      |
| GTIN             | 4069515023955 |
| Classe d'article | 32Z           |

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

**Description technique**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Support                    | ER 16                 |
| Norme                      | ISO 15488-A           |
| Précision de concentricité | $\leq 10 \mu\text{m}$ |
| Type                       | 425 E                 |
| Ø ext. D                   | 16,7 mm               |
| Longueur totale L          | 27,5 mm               |
| Type de produit            | Pince de serrage      |