



### Pinces de serrage ER, ER 20, Ø serrage nominal d: 3mm



#### Données de commande

N° commande	308933 3
GTIN	4069515024006
Classe d'article	32Z

#### Description

##### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

##### Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

#### Description technique

Support	ER 20
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	428 E
Ø ext. D	21 mm
Longueur totale L	31,5 mm
Type de produit	Pince de serrage