

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 66/S5mm****Données de commande**

N° commande	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Classe d'article	21V

Description technique

Déport L_3	6,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 6
Longueur de tête L_1	32 mm
Largeur de collet L_4	8 mm
Plaquette adaptée	GPCT S5010.
Ø pré-perçage min. D_{min}	10,72 mm
Taille plaquette	5 mm
Code ISO porte-outils	AH0812H SGLPR/LS5
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	11,15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500