

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 66/07mm****Données de commande**

N° commande	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Classe d'article	21V

Description technique

Plaquette adaptée	TDAT 07010.
Déport L ₃	4,8 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	9,14 mm
Code ISO porte-outils	AH08H STLDR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 12
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L ₂	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 12	269028 12
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500