

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. SCLCR 95°, pour plaquettes CC..., à droite****Données de commande**

N° commande	265008 06/04
GTIN	4069515024419
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage. Queue renforcée en carbure.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Série	Master Mute
Taille plaquette	4 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 53
Ø queue D_s	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0401..
Déport L_3	3,5 mm
Norme	Norme usine
Longueur de col L_1	66 mm
Code ISO porte-outils	A06X SCLCR/L04
Longueur totale L	96 mm
Type d'utilisation	droite

Fiche technique

Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265008-06/04>