



Perceuse-visseuse - Perceuse-visseuse sans fil



Données de commande

N° commande	070215 M12FDD2-6
GTIN	4058546376697
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

- **Moteur sans carbons POWERSTATE™ pour plus de puissance dans un format plus compact (151 mm de long).**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance et protection contre la surcharge.**
- **Réglage électronique du couple sur 16 niveaux + niveau de perçage.**

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 6,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Référence fabricant	M12FDD-602X
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Poids	1,5 kg
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Utilisation type	Strong
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Capacité de la batterie	6 Ah
Tension de la batterie	12 V
Couple max. dur	44 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Type de batterie	Lithium-ion
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
pour matériau	Métal
Nombre de batteries incluses	2
Type de moteur	Moteur sans charbons
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Perceuses-visseuses

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/070215-M12FDD2-6>