

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. STFCR 90°, pour plaquettes TC..., à droite****Données de commande**

N° commande	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage. Queue renforcée en carbure.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Longueur totale L	161 mm
Taille plaquette	9 mm
Longueur de col L_1	110 mm
Déport L_3	6,8 mm
Plaquette adaptée	TC.. 0902..
Code ISO porte-outils	A10X STFCR/L09
Série	Master Mute
Jeu de vis pour plaquettes	269028 39
Angle d'attaque κ	90 degré
Raccord fileté	M9x0,5

Fiche technique

Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265024-10/09>