



Pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 25, Ø serrage nominal d: 13mm



Données de commande

N° commande	308964 13
GTIN	4069515025133
Classe d'article	32Z

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

Description technique

Support	ER 25
Précision de concentricité	$\leq 10 \mu\text{m}$
Type	430 E
Ø ext. D	25,7 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage