



### Pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 25, Ø serrage nominal d: 8mm



#### Données de commande

N° commande	308964 8
GTIN	4069515025089
Classe d'article	32Z

#### Description

##### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.  
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

#### Description technique

Support	ER 25
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	430 E
Ø ext. D	25,7 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage