



### Pince de serrage ER pour taraud avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 4,5mm



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309421 4,5    |
| GTIN             | 4069515025850 |
| Classe d'article | 32Z           |

#### Description

**Exécution:**

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

**Remarque(s):**

**Les pinces de serrage ER ° HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.**

#### Description technique

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d        | 4,5 mm      |
| Support                    | ER 25       |
| Norme                      | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm     |
| Type                       | 4282 E      |

## Fiche technique

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ø ext. D          | 25,7 mm          |
| Longueur totale L | 34 mm            |
| Type de produit   | Pince de serrage |