

**Pince de serrage ER pour taraud avec joint, ER 32, Ø serrage nominal d: 9mm****Données de commande**

N° commande	309427 9
GTIN	4069515025997
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER[®] HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Description technique

Ø serrage nominal d	9 mm
Support	ER 32
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	4537 E
Ø ext. D	32,7 mm

Fiche technique

Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage