



Lampe de poche EX à LED avec piles, Type: 4AAZOOM



Données de commande

N° commande	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de poche antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.

Lampes à LED hautes performances antichocs, étanches à l'eau et aux poussières.

Avec **technologie de réflexion à LED. Lampe à main et casque à LED avec fonction de zoom.**

Faisceau lumineux focalisable (16° – 33°). Système optique breveté.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Durée d'éclairage	8 h
Nombre de piles incluses	4
Couleur du boîtier	jaune
Ø tête	35 mm
Flux lumineux	130 - 165 lm
Zone ATEX	zone 0
Zone ATEX	zone 20
Type de pile	Mignon, AA
Poids	176 g
Indice de protection IP	IP 67

Longueur totale	170 mm
Propriétés de l'appareil	Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Portée	100 m
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081553 LR6
Piles lithium-métal Format international LR6	081559 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081554 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081552 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6