

Garant**Barre d'alésage carbure monobloc, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 85/S4mm****Données de commande**

N° commande	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Classe d'article	21V

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	9,05 mm
Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	E08K SCLDR/LS4
Déport L_3	4,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200
