



### Laser à lignes croisées à nivellation automatique GCL, Type: GCL12V



## Données de commande

N° commande	468488 GCL12V
GTIN	4053423303360
Classe d'article	46T

## Description

### Exécution:

Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellation automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Etanche aux projections d'eau et à la poussière. Y compris deux points d'aplomb verticaux. **Lignes croisées vertes** pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises. Interface Bluetooth® pour une utilisation à distance pour un travail de précision sans toucher à l'appareil. Fonctionnement possible sur batterie (fournie) ou sur piles. Grande portée allant jusqu'à 50 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).

### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Livraison:

Batterie Li-Ion 12 V, chargeur, support multifonctions, plaque de mire laser, sacoche de protection et valise de transport.

## Description technique

Erreur admissible	±0,3 mm/m
-------------------	-----------

## Fiche technique

Type de batterie	Lithium-ion
Interface	Interface Bluetooth®
Portée	25 m
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	12 V
Filetage pour support	1/4 pouce
Indice de protection IP	IP 65
Portée avec récepteur	50 m
Référence fabricant	GCL12V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur	152 mm
Classe de laser	2
Série	GCL
Emballage	Mallette de transport
Nombre de batteries incluses	1
Largeur	68 mm
Code art. piles/batteries incluses	073851 B12
Couleur du laser	Vert
Plage de nivellation	±4 degré
Hauteur	116 mm
Poids	590 g
Type de produit	Laser à lignes croisées