

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 85/S5mm****Données de commande**

N° commande	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Classe d'article	21V

Description technique

Code ISO porte-outils	E08K SGLPR/LS5
Ø pré-perçage min. D_{min}	10,72 mm
Plaquette adaptée	GPCT S5010.
Déport L_3	6,4 mm
Taille plaquette	5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 6
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 6	269028 6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500