

Garant
Barre d'alésage carbure monobloc, Gauche, Porte-à-faux / plaquette: 60/S4mm

Données de commande

N° commande	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Classe d'article	21V

Description technique

Code ISO porte-outils	E04G SCLDR/LS4
Ø pré-perçage min. D_{min}	4,57 mm
Déport L_3	2,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Taille plaquette	4 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	90 mm
Hauteur de serrage L_2	3,58 mm
Angle d'attaque κ	97 degré
Ø queue D_s	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200